

GumFree

THE CHEWING GUM REMOVAL SYSTEM

VERWIJDER KAUWGOM SNEL EN MILIEUVRIENDELIJK MET DE GUMFREE VOLTA


PRODUCTOMSCHRIJVING

Het GumFree kauwgomverwijderingssysteem bestaat uit de GumFree **Volta** machine in combinatie met de Aferiy Power Station en GumFree vloeistof.

De GumFree vloeistof wordt in de GumFree **Volta** machine gekookt. Vervolgens worden de kokende GumFree-druppels uit de ketel gehaald en in de stoom gebracht. Daarna worden de druppels via de slang en lans naar de kauwgom getransporteerd. Binnen 5 à 6 seconden is de kauwgom volledig opgelost op een biologische en milieuvriendelijke manier.

TOEPASSINGEN

- Werkt vanaf 10 graden Celsius met de GumFree **Volta** machine.
- Zorg ervoor dat de GumFree **Volta** trolley op een vlakke ondergrond kan rijden.
- Het GumFree **Volta** systeem kan worden gebruikt in parkeergarages, trein- en metrostations, schoolgemeenschappen, entrees van winkelcentra, ziekenhuizen en vliegvelden.



GumFree

THE CHEWING GUM REMOVAL SYSTEM

EIGENSCHAPPEN

De GumFree **Volta** machine (2050 W) is voorzien van trildempers en een aanzuigbuis. Deze machine wordt op het bovenste plateau van de **Volta** trolley geplaatst. De Aferiy 2400 W Power Station wordt op het onderste plateau geplaatst.

Voor optimale prestaties adviseert GumFree het gebruik van de Aferiy P210 2400W Power Station in combinatie met de GumFree **Volta** machine. Alleen met deze combinatie kunnen wij garantie bieden op de GumFree **Volta** machine. De Aferiy Power Station dient u zelf aan te schaffen. Service en onderhoud worden verzorgd door Aferiy. Bezoek eu.aferiy.com voor meer informatie.

Met de **Volta**-Aferiy combinatie kunt u tot 1 uur non-stop kauwgom verwijderen. Indien de trolley wordt verplaatst, kan er langer gewerkt worden, aangezien er tijdens de verplaatsing geen stroom wordt gebruikt. De GumFree **Volta** machine kan desgewenst ook worden aangesloten op een stroomvoorziening via een verlengkabel.

TECHNISCHE GEGEVENS

GumFree **Volta** machine

Voedingsspanning: 230 V, 50/60 Hz
Stoomdruk: 6 bar
Veiligheidsnorm: TÜV/GS
Werktemperatuur: 80 graden Celsius
Afmeting (LxBxH) 62 x 31 x 30 cm
Drukleiding: koper/teflon
Boilertemperatuur: 170 graden Celsius
Drukmeter: manometer
GumFree-vloeistofcontrole: gecombineerd
Rek achterzijde: geschikt voor 5-liter jerrycan

Vermogen: 2050 W
Vulhoeveelheid: continu
Drukbegeving: 7 bar
Gewicht: 17,1 kg
Tankmateriaal: INOX
Hulpstukken: hittebestendig tot 180/240 graden Celsius
Laagspanning: 12 Volt op handgreep
Stoomregeling: continu variabel
Aanzuigbuis met vlotter

GumFree **Volta** trolley

Gewicht: 20 kg
Materiaal: staal met poedercoating
Wielen: 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem aan de achterzijde
Veiligheidsnorm: CE

Afmeting (LxBxH): 71 x 49 x 110 cm
Duwbeugel: niet instelbaar
Plaats voor de Aferiy Power Station en de GumFree **Volta** machine

CERTIFICERING

- TNO Industrie rapport
- DCMR Milieudienst Rijnmond rapport
- J.Bruins warmteonderzoeksrapport
- A charter member WWW.CLEANRIGHT.EU

